

Garant**Gängsnittgrundhållare med längdkompensation cylindrisk, Skaftdiameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319790 25
GTIN	4062406239831
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Robust hållare, alla funktionsytor är härdade och slipade. Längdkompensation för drag och tryck för framställning av tolkenliga utvändiga gängor. Fastsättning av standard DIN-gängsnitt (runt utförande).

Fördel:

- **Minskade kostnader genom det modulära systemet.**
- **Alla bytesinsatser passar till grundhållaren.**
- **Exakt också vid långa gängor.**
- **Hög gängkvalitet.**

Användningsdata:

Framställning av utvändiga gängor med gängsnitt. Användning primärt på svarvar, men lämpligt också för fräsar.

Specialtillbehör:

Gängsnittadapter nr 319795.

Teknisk beskrivning

längd L	47,2 mm
längdkompensering tryck	4 mm

längdkompensering drag	12 mm
Ø D ₂	71 mm
Ø D ₁	25 mm
Produktslag	Gängsnitthållare

Tillbehör

GängsnittsadapterUtbytesinsats för gängor M7-M9	319795 M7-M9
GängsnittsadapterUtbytesinsats för gängor M3-M6	319795 M3-M6
GängsnittsadapterUtbytesinsats för gängor M10	319795 M10
GängsnittsadapterUtbytesinsats för gängor M12-M14	319795 M12-M14