

Garant**Gängsnittsadapter Utbytesinsats, för gängor: M12-M14****Beställningsdata**

Ordernummer	319795 M12-M14
GTIN	4062406239886
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Adapter för fastsättning av gängsnitt enligt DIN EN 22568 (runt utförande).

Passar till:

Gängsnittgrundhållare nr 319790; 319793.

OBS!:

Största gängdjup 47 mm.

Teknisk beskrivning

längd L	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Produktslag	Gängsnitthållare

Tillbehör

Gängsnittgrundhållare med längdkompensationVDI Skaftdiameter D1 30 mm	319793 30
--	-----------

Gängsnittgrundhållare med längdkompensationVDI
Skaftdiameter D1 40 mm

319793 40

Gängsnittgrundhållare med längdkompensationcylindrisk
Skaftdiameter D1 25 mm

319790 25