



## VDI-avstickhållare bladhöjd 26, Skaftdiameter d1: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319149 40
GTIN	2050002040052
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver.

- **Med dubbeltandning på VDI-skaft för vänster- resp. högeranvändning.**
- **Med kulsprutmunstycke för optimal kylning av eggen.**
- **Fastklämning av sticksvärdet med klämlist.**
- **Höjdjustering  $\pm 1$  mm.**

#### Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

#### Passar till:

DMG Gildemeister CTX.

#### OBS!:

Storlek 30-UEK och 40-UEK som underupputförande.

### Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 40
L <sub>1</sub>	88,5 mm
höjd H	100 mm
Bredd B <sub>1</sub>	35 mm

Bredd B <sub>2</sub>	60 mm
Bredd B <sub>3</sub>	48 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare