

**Svetstång, totallängd: 275mm****Beställningsdata**

Ordernummer	709201 275
GTIN	4062406241049
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

U-formiga käftar; övre käften vinklad 90°. Stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För fasthållning av profil- och plattjärn med mera vid fastsvetsning.

Material:

Käftar av kromvanadinstål.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Teknisk beskrivning

spännvidd a	55 mm
totallängd	275 mm
Övre käft	vinklade 90°
backarnas utförande	U-form
Material tång	Fjäderstål
Material käftar	Kromvanadinstål
Yta	fornicklad
Produktslag	Griptång

Tillbehör

Fjäder Typ 10

708301 10