

HOLEX**Svetstång för rör, totallängd: 280mm****Beställningsdata**

Ordernummer	709501 280
GTIN	4062406241070
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

U-formade käftar där de övre käftarna har prismaformad vinkel. Detta ger säker trepunktsfixering vid fasthållning av rör. Stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

Användningsdata:

För centrerad fasthållning vid svetsning av rör ellerrunda stänger.

Material:

Käftar av kromvanadinstål.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Teknisk beskrivning

gripvidd för rör	2/5 – 2.3/4 tum
gripvidd för rör	10 - 70 mm
totallängd	280 mm
spännvidd a	90 mm
Övre käft	prismaformig
backarnas utförande	U-form - prismaformig
Stöd	Trepunktsfixering
Material tång	Fjäderstål
Material käftar	Kromvanadinstål

Yta	förnicklåd
Produktslag	Griptång

Tillbehör

Fjäder Typ 10	708301 10
---------------	-----------