

Garant**Slipduk (A) robust, mycket flexibel, 230×280 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 556790 60 |
| GTIN | 4045197807748 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Ingen fransning, högsta slipverkan och lång hållbarhet.** Arkstorlek 230×280 mm.

Mycket **robust och flexibel smärgelduk** (olje- och petroleumresistent). Passar perfekt till arbetsstyckets geometri. Kan rivas i längsgående riktning med rena kanter och raka trådar utan att fransas.

Användningsdata:

Universellt användning, främst för handslipning (gummiklots nr 557600).

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------|
| finhetsgrad | grov |
| Kornstorlek | 60 |
| Slipmedel | Korund |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Slippapper bredd | 280 mm |
| Slippapper längd | 230 mm |
| Produktnamnsattribut | 230×280 mm |

Produktslag

Slipduk

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

Stålbryne

556950

Gummislipklots

557600