

Garant

**Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel, 115 mm×50 m,
Kornstorlek: 60**

**Beställningsdata**

Ordernummer	556980 60
GTIN	4045197808042
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Högsta slipverkan och lång hållbarhet.**

Ekonomirulle i brett utförande 115 mm för alla standardplanslipmaskiner. **Praktiskt urtag från rullens mitt** garanterar en ren och snygg arbetsplats och skadefri användning av sliprullen ända till slutet.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
finhetsgrad	grov
Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A

Ekonomirullar bredd	115 mm
Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	115 mm×50 m
integrerad avrivningskniv	ja
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		