

Garant**Drivet verktyg radiellt, ER25, Typ: 30-25-R-IM****Beställningsdata**

Ordernummer	319915 30-25-R-IM
GTIN	4062406241698
Artikelklass	31W

Beskrivning**Utförande:**

Används på **skivrevolver**. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. Uppriktning via **standard-stiftlist**.

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindelns. Maximalt varvtal 8000¹ varv/min.

Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig.

Utförande IM – Med invändig spännmutter.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**
- **För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.**

Verktugsuppspänning: ER25

l₁: 81 mm

b₁: 59,4 mm

b₂: 41 mm

h₁: 64 mm

x: 55 mm

Kylning: extern

Teknisk beskrivning

l ₁	81 mm
x	55 mm
b ₁	59,4 mm
b ₂	41 mm
h ₁	64 mm
Kylning	extern
fäste	ER25
VDI-storlek	30
Verktugsuppspänning	ER25
Produktslag	Drivet verktyg

Tillbehör

Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 25

319802 25

Varia hylschuckVARIA VX4 för ER-spännhylsstorlek 25

319804 25