

**Garant**

**Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel, 40 mm×50 m,  
Kornstorlek: 40**

**Beställningsdata**

Ordernummer	556965 40
GTIN	4045197808233
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Högsta slipverkan och lång hållbarhet.**

**Ekonomirulle i praktisk dispenser** med praktiskt synglas för snabb nivåavläsning och högkvalitativ avrivningskniv.

**Användningsdata:**

**Perfekt för metall.** Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	40
finhetsgrad	grov
Djup dispenser	312 mm
Höjd dispenser	312 mm

Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A
Ekonomirullar bredd	40 mm
Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	40 mm×50 m
integrerad avrivningskniv	ja
Produktslag	Slipduk

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		