

Garant**Magnetgripare, Ø D: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358711 160
GTIN	4062406241797
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- **Optimerat och säkert arbetsförlopp.**
- **Kollisionsskydd vid framkörning genom tryckfjäders säkerhetssträcka på 10 mm.**
- **Tack vare de utbytbara plattorna kan individuella arbetsstyckgeometrier avskiljas, transporteras och avläggas automatiskt.**
- **Maskingångtider utan längre avbrott.**
- **Mycket god ekonomi tack vare optimerad belastning.**
- **Avsevärt lägre kontaminering genom oljedimma.**
- **Möjliggör obemannad drift.**
- **Reducerar risken för personskador.**
- **Kan användas i alla normalt förekommande Weldon-fästen.**

Användningsdata:

Verktyg för lyft och lossande av ferromagnetiska arbetsstycken. Aktivering av magneten med hjälp av kylvätska (IKZ) eller tryckluft. Tättslutande transport av det bearbetade arbetsstycket via utbytesplattans motkontur till önskad avläggsplats inom maskinutrymmet.

leveransinnehåll:

Inklusive en utbytesplatta 358716 med höjd 20 mm. Inklusive fjäder och spänskruv för Weldon-chuck.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁	20 mm
Ø D	160 mm
Höjd H ₃	12 mm
Höjd H ₁	108,5 mm
Höjd H ₂	58,5 mm
magnet-ø	16 mm
magnetspännkraft	15 kg
Driftsätt	Kylsmörjmedel
Minimalt arbetstryck	30 bar
Maximalt arbetstryck	50 bar
Produktslag	Magnetgripare

Tillbehör

Växelplatta för magnetgripare, polyamid Diameter / Höjd 160/20 mm	358716 160/20
Växelplatta för magnetgripare, polyamid Diameter / Höjd 160/40 mm	358716 160/40
Växelplatta för magnetgripare, aluminium Diameter / Höjd 160/40 mm	358717 160/40
Växelplatta för magnetgripare, aluminium Diameter / Höjd 160/20 mm	358717 160/20