

**Garant****Växelpatta för magnetgripare, aluminium, Diameter / Höjd: 120/40mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 358717 120/40 |
| GTIN         | 4062406241896 |
| Artikelklass | 31V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utbytesplatta av aluminium.

**Användningsdata:**

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

**OBS!:**

Man kan också tillverka växelpattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavsiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

**Teknisk beskrivning**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ø D <sub>1</sub>    | 120 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>    | 90 mm         |
| Höjd H <sub>1</sub> | 40 mm         |
| Höjd H <sub>2</sub> | 27 mm         |
| Produktslag         | Magnetgripare |

