

Garant**Växelplatta för magnetgripare, polyamid, Diameter / Höjd: 80/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358716 80/40
GTIN	4062406241810
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Växelplatta av polyamid PA6.

Användningsdata:

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

OBS!:

Man kan också tillverka växelplattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavsiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁	80 mm
Ø D ₂	50 mm
Höjd H ₂	27 mm
Höjd H ₁	40 mm
Produktslag	Magnetgripare

