

Garant**Växelpatta för magnetgripare, aluminium, Diameter / Höjd: 160/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358717 160/40
GTIN	4062406241919
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Utbytesplatta av aluminium.

Användningsdata:

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

OBS!:

Man kan också tillverka växelpattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavsiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁	160 mm
Ø D ₂	130 mm
Höjd H ₁	40 mm
Höjd H ₂	27 mm
Produktslag	Magnetgripare

