



Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	307507 20
GTIN	4062406242039
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	90 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
justersträcka V	10 mm
Ø D ₂	42 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
passande reducerhylsa	302155; 302160; 302165; 302150

gängaM	M16×1
L ₃	48 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16

Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 20 mm	343720 20