



Hydro-Dehn spannchuck BASIC Kort, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	307507 8
GTIN	4062406240097
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
gängaM	M6
L ₃	24 mm
Ø D ₂	28 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm

Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 8 mm	343720 8
---------------------------------------	----------