

HOLEX**Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal, HSK-A 100, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307517 12
GTIN	4062406242077
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- för borrar, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	32 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
passande reducerhylsa	302135; 302140; 302145; 302147
justersträcka V	10 mm
utkragningslängd A-mått	95 mm
gängaM	M10×1

Utvändig-Ø D	50 mm
L ₃	47 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 8 mm	302140 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302135 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302135 8
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302135 3
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 5 mm	302140 5
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302135 4
Slitsad reducerhylsamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302135 6
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 3 mm	302140 3
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 4 mm	302140 4
Slitsad reducerhylsatätad Spännhylsa D1 6 mm	302140 6
Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 12 mm	343720 12