

HOLEX**Hydro Dehn-spännchuck HT, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307557 20
GTIN	4062406240073
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Fördel:

- Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Användningsdata:

- Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302135, 302187.

OBS!:

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
-----------------	-------

passande reducerhylsa	302150; 302155; 302160; 302165
utkragningslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	52,5 mm
Effektiv längd L ₁	61 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14

Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8