

**Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307507 16
GTIN	4062406242022
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

**Användningsdata:**

- **Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).**
- **för borrar, brotschning och fräsning**

**Specialtillbehör:**

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

**OBS!:**

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

**Teknisk beskrivning**

utkragningsslängd A-mått	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
L <sub>3</sub>	45 mm
gängaM	M12×1
Utvändig-Ø D	50 mm

justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

---

## Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 16 mm

343720 16