

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 200, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301154 40
GTIN	4062406242176
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	40
Utvändig-Ø D	89 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
utkragningslängd A-mått	200 mm

Frässpindellängd L ₄	27 mm
Spännhylsa D ₁	40 mm
fäste	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn