

**Garant****Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 40 A = 200, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301075 22
GTIN	4062406242107
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

passande specialnyckel nr 309840	22
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	19 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm
Utvändig-Ø D	48 mm

Dorndiameter $d_1$	22 mm
Spännhylsa $D_1$	22 mm
fäste	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn