

Garant**Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 200, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301154 27
GTIN	4062406242152
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Med 4 kylkanalhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsaådragningskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	60 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
passande specialnyckel nr 309840	27
Frässpindellängd L ₄	21 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm

Dorndiameter d_1	27 mm
Spännhylsa D_1	27 mm
fäste	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn