

**Finkräpptejp set natur, Bredd×längd (mm×m): 24X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083769 24X50
GTIN	4062406242244
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Lätt kräppad tejp med god vidhäftning för kortvariga maskeringsarbeten på släta underlag inomhus. Temperaturbeständiga upp till 60°C.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Häftmassa: naturgummi

Tjocklek: 0,14 mm

Antal tejper: 9

Teknisk beskrivning

temperaturbeständig upp till	60 °C
Färg	natur
Hållarmaterial	Kräppapper
Användning	Buntning

Användning	Maskering
Användning	Klisterborttagning
Användning	Fixering
Draghållfasthet	3 N/mm
Häftmassa	naturgummi
Minsta hållbarhet	12 månad
Längd	50 m
Elasticitet	10 %
Tjocklek	0,14 mm
Limstyrka på stål	0,32 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig
Lager luftfuktighet	50 %
Liner finns	nej
Bredd	24 mm
lagringstemperatur	20 °C
Antal tejper	9
Produktslag	Tejp