

**Vävtejp, silver, Bredd×längd (mm×m): 48X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Vävtejp med hotmeltlim för enkla klistrings- och reparationsarbeten. Genom PE-laminering även vattenavvisande. Kan användas för en rad olika maskerings- och klistringsarbeten. Särskilt för tillämpningar med höga krav på rivhållfasthet. Lätt att linda av och riva av och dessutom slitstarkt.

Användningstid inom- och utomhus upp till 2 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Slag av tejp: Enkelsidig

Häftmassa: Syntetgummi

Tjocklek: 0,17 mm

Teknisk beskrivning

temperaturbeständig upp till	75 °C
Färg	silver
Hållarmaterial	Tyg

anmärkning	kan rivas av med handen
Draghållfasthet	3,5 N/mm
Häftmassa	Syntetgummi
Bredd	48 mm
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Förpackning
Användning	Klistring
Längd	50 m
Liner finns	nej
Elasticitet	25 %
Lager luftfuktighet	50 %
Tjocklek	0,17 mm
Vävtäthet	32 mesh
Minsta hållbarhet	12 månad
Limstyrka på stål	0,75 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig
lagringstemperatur	20 °C
Produktnamnsattribut	silver
Produktslag	Tejp