

**Finkräpptejp set natur, Bredd×längd (mm×m): 18X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Universellt användbara tejp för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Lätt kräppad tejp med god vidhäftning för kortvariga maskeringsarbeten på släta underlag inomhus. Temperaturbeständiga upp till 60°C.

**Rekommendation:**

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Häftmassa: naturgummi

Tjocklek: 0,14 mm

Antal tejp: 12

**Teknisk beskrivning**

Minsta hållbarhet	12 månad
temperaturbeständig upp till	60 °C
Draghållfasthet	3 N/mm
Slag av tejp	Enkelsidig

Användning	Buntning
Användning	Maskering
Användning	Klisterborttagning
Användning	Fixering
Lager luftfuktighet	50 %
lagringstemperatur	20 °C
Tjocklek	0,14 mm
Limstyrka på stål	0,32 N/mm
Liner finns	nej
Häftmassa	naturgummi
Färg	natur
Bredd	18 mm
Hållarmaterial	Kräppapper
Längd	50 m
Antal tejper	12
Elasticitet	10 %
Produktslag	Tejp