

**PVC-tejp, orange, Bredd×längd (mm×m): 50X33****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083793 50X33 |
| GTIN | 4062406242411 |
| Artikelklass | 02A |

Beskrivning**Utförande:**

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Slät PVC-skyddstejp av en smidig mjuk PVC-folie.

För skydd av släta underlag, t.ex. trä, aluminium eller glas.

Användningstid inom- och utomhus upp till 3 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|----------|
| Lager luftfuktighet | 50 % |
| temperaturbeständig upp till | 40 °C |
| Bredd | 50 mm |
| Längd | 33 m |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Elasticitet | 120 % |
| Draghållfasthet | 1,67 N/mm |
| Limstyrka på stål | 0,11 N/mm |
| Slag av tejp | Enkelsidig |
| Tjocklek | 0,13 mm |
| lagringstemperatur | 20 °C |
| Färg | orange |
| Liner finns | nej |
| Häftmassa | naturgummi |
| Hållarmaterial | PVC-folie |
| Användning | Tätning |
| Användning | Fastsättning |
| Användning | Buntning |
| Användning | Fixering |
| Användning | Maskering |
| Användning | Klistring |
| Användning | Klisterborttagning |
| anmärkning | smidig |
| Produktnamnsattribut | orange |
| Produktslag | Tejp |