

**Precisionstejp set, Bredd×längd (mm×m): 30X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Ger skarpa färgkanter på släta och lätt skrovliga underlag, UV-beständig.

- **Tunn standardmaskeringstejp av specialpapper (Washi) som ger skarpa färgkanter på släta och lätt skrovliga underlag**
- **God vidhäftning och rivhållfasthet**
- **Användningstid inomhus upp till 3 månader och utomhus upp till 4 veckor**

**Rekommendation:**

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Häftmassa: Akryl

Tjocklek: 0,08 mm

Antal tejper: 8

**Teknisk beskrivning**

Längd	50 m
Antal tejper	8

Bredd	30 mm
Färg	orange
Limstyrka på stål	0,11 N/mm
temperaturbeständig upp till	100 °C
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 %
Slag av tejp	Enkelsidig
lagringstemperatur	20 °C
Elasticitet	4 %
Tjocklek	0,08 mm
Minsta hållbarhet	12 månad
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	kan rivas av med handen
anmärkning	skarp färgkant
Häftmassa	Akryl
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Klisterborttagning
Draghållfasthet	3,8 N/mm
Produktslag	Tejp