

**PVC-tejp, vit, Bredd×längd (mm×m): 50X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083791 50X33
GTIN	4062406242398
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Slät PVC-skyddstejp av en smidig mjuk PVC-folie.

För skydd av släta underlag, t.ex. trä, aluminium eller glas.

Användningstid inom- och utomhus upp till 3 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Häftmassa: naturgummi

Färg: vit

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,13 mm

Teknisk beskrivning

Lager luftfuktighet	50 %
Liner finns	nej

Limstyrka på stål	0,11 N/mm
Färg	vit
Elasticitet	120 %
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Klistring
Användning	Klisterborttagning
lagringstemperatur	20 °C
temperaturbeständig upp till	40 °C
Häftmassa	naturgummi
Längd	33 m
Slag av tejp	Enkelsidig
Tjocklek	0,13 mm
Draghållfasthet	1,67 N/mm
anmärkning	smidig
Bredd	50 mm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Hållarmaterial	PVC-folie
Produktnamnsattribut	vit
Produktslag	Tejp