

**Mattejp, vit, Breddxlängd (mmxm): 50X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083773 50X25
GTIN	4062406242381
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Vävtejp med hotmeltlim för enkla klistrings- och reparationsarbeten. Genom PE-laminering även vattenavvisande. Kan användas för en rad olika maskerings- och klistringsarbeten. Särskilt för tillämpningar med höga krav på rivhållfasthet. Lätt att linda av och riva av och dessutom slitstarkt.

Användningstid inom- och utomhus upp till 2 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Slag av tejp: Dubbelsidig

Häftmassa: Syntetgummi

Tjocklek: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Användning	Fixering
Användning	Montering
Användning	Permanentklistring

Hållarmaterial	Tyg
Limstyrka på stål	0,11 N/mm
Längd	25 m
Färg	vit
Tjocklek	0,2 mm
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 %
Bredd	50 mm
temperaturbeständig upp till	70 °C
Minsta hållbarhet	12 månad
Häftmassa	Syntetgummi
lagringstemperatur	20 °C
Material täckplåt	Papper
Slag av tejp	Dubbelsidig
Produktnamnsattribut	vit
Produktslag	Tejp