

**Precisionstejp set, Bredd×längd (mm×m): 18X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. **reparation, skydd, igenklstring och förpackning.**

Ger skarpa färgkanter på släta och lätt skrovliga underlag, UV-beständig.

- **Tunn standardmaskeringstejp av specialpapper (Washi) som ger skarpa färgkanter på släta och lätt skrovliga underlag.**
- **God vidhäftning och rivhållfasthet.**
- **Användningstid inomhus upp till 3 månader och utomhus upp till 4 veckor.**

**Rekommendation:**

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

**Teknisk beskrivning**

Antal tejper	12
Tjocklek	0,08 mm
Längd	50 m
Elasticitet	4 %

Lager luftfuktighet	50 %
Limstyrka på stål	0,11 N/mm
Draghållfasthet	3,8 N/mm
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Klisterborttagning
Slag av tejp	Enkelsidig
Häftmassa	Akryl
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	kan rivas av med handen
anmärkning	skarp färgkant
lagringstemperatur	20 °C
Färg	orange
Liner finns	nej
Bredd	18 mm
temperaturbeständig upp till	100 °C
Minsta hållbarhet	12 månad
Produktslag	Tejp