

**PVC-tejp, röd, Bredd×längd (mm×m): 50X33****Beställningsdata**

Ordernummer	083794 50X33
GTIN	4062406242428
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Universellt användbara tejp för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Slät PVC-skyddstejp av en smidig mjuk PVC-folie.

För skydd av släta underlag, t.ex. trä, aluminium eller glas.

Användningstid inom- och utomhus upp till 3 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Häftmassa: naturgummi

Färg: röd

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,13 mm

Teknisk beskrivning

lagringstemperatur	20 °C
temperaturbeständig upp till	40 °C

Bredd	50 mm
Tjocklek	0,13 mm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
anmärkning	smidig
Limstyrka på stål	0,11 N/mm
Liner finns	nej
Draghållfasthet	1,67 N/mm
Hållarmaterial	PVC-folie
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Klistring
Användning	Klisterborttagning
Färg	röd
Lager luftfuktighet	50 %
Elasticitet	120 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Längd	33 m
Häftmassa	naturgummi
Produktnamnsattribut	röd
Produktslag	Tejp