

HOLEX**Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300325 32
GTIN	4062406243166
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Med kylkanalhål. Inte förslutbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	72 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Reservspännskruv nr 309900	32
Spännhylsa D ₁	32 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	AD
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 32 mm	309900 32
---	-----------