


Garant**HiRunER precisions-ER-hylschuckar, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16M****Beställningsdata**

Ordernummer	302844 16M
GTIN	4062406243432
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårbearbetade för smidigare bearbetning.
Inklusive Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmytter (upp till 25000 min⁻¹)

Fördel:

- **Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet (chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm Rundlauf med en 5µm-spännhylsa.**
- **Extrema hållkrafter (upp till faktor 2 jämfört med standard ER-chuckar).**
- **Vibrationsminskande effekt, tack vare tvådelad hylsmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive **precisionsspännmutter**.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806,
AB-chucknycklar nr 308820 – 308835,
ER-spänntänger nr 308881 – 309434,
ER-spänntänger Fahrion 308901 – 309434,
ER-chucknycklar nr 309748; 309749; 309757; 309758.

OBS!:

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Spännmutter ej i kombination med tättningsbricka.**
- **Använd bara i kombination med Fahrion-spännhylsor.**

spännvidd: 1 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 24 mm

Reserv ER-spännmutter: 309618 16M

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 10 mm
Utvändig-Ø D	24 mm
Reserv ER-spännmutter	309618 16M
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-monomutter mini För HiRunER Mini-hylschuckar för ER 16M	309618 16M
HiRunER rullnyckel Typ 16M	309757 16M
HiRunER rullnyckel för momentnyckel Typ 16M	309758 16M