

Garant**ER-monomutter mini För HiRunER Mini-hylschuckar, för ER: 11M****Beställningsdata**

Ordernummer	309618 11M
GTIN	4062406243487
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Smalt symmetriskt utförande.

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.

Passar till :

HiRunER-Mini hylschuckar.

Precisions-ER-spänntångchuck nr 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309757; 309758.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Norm: DIN 6499 D

totallängd L: 19,1 mm

Utvändig-Ø D: 16 mm

Gänga: 20

max. åtdragningsmoment: 20 Nm

Teknisk beskrivning

totallängd L	19,1 mm
Gänga	20

Utvändig-Ø D	16 mm
max. åtdragningsmoment	20 Nm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

HiRunER rullnyckel för momentnyckel Typ 11M	309758 11M
HiRunER rullnyckel Typ 11M	309757 11M