

Garant**ER-monomutter mini För HiRunER Mini-hylschuckar, för ER: 16M****Beställningsdata**

Ordernummer	309618 16M
GTIN	4062406243494
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Smalt symmetriskt utförande.

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet.

Passar till :

HiRunER-Mini hylschuckar.

Precisions-ER-spänntångchuck nr 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309757; 309758.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Norm: DIN 6499 D

totallängd L: 21,6 mm

Utvändig-Ø D: 24 mm

Gänga: M24x0,75

max. åtdragningsmoment: 30 Nm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	24 mm
för ER	16 mm

totallängd L	21,6 mm
Gänga	M24×0,75
max. åtdragningsmoment	30 Nm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
HiRunER rullnyckel Typ 16M	309757 16M
HiRunER rullnyckel för momentnyckel Typ 16M	309758 16M