

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302259 16
GTIN	4062406243616
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm

fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck