

Garant**Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 100 A = 160, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306691 27
GTIN	4062406243777
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Spänn diameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstora kraganläggningsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	27
utkragningslängd A-mått	160 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
Frässpindellängd L ₄	21 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27

Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27