

**Garant****Krympchuck smal, med kylkanalhål, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302336 6
GTIN	4062406243630
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!**
- **Extra smalt utförande (minskade vibrationer).**
- **Med kylkanalborrhål.**

**Användningsdata:**

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater nr 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivning**

utkragningenslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	30,9 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck