

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, PSC 40 kort, Dorndiameter d₁: 22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308543 22 |
| GTIN | 4062406243814 |
| Artikelklass | 31C |

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; fräsåtdragningsskruv nr 309860.

Kylvattenrör och hylsnyckel nr 309885; 309893.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Utvändig-Ø D | 40 mm |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 |
| utkragningsslängd A-mått | 25 mm |
| passande specialnyckel nr 309840 | 22 |
| Dorndiameter d ₁ | 22 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 22 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| fäste | PSC 40 kort |
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |

Tillbehör

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
|--------------------------------|-----------|