

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, PSC 50 kort, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308544 27
GTIN	4062406243845
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; fräsåtdragningsskruv nr 309860.

Kylvattenrör och hylsnyckel nr 309885; 309893.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	27 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
passande specialnyckel nr 309840	27
Utvändig-Ø D	60 mm
utkragningslängd A-mått	25 mm
Spännhylsa D ₁	27 mm

fäste	PSC 50 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
--------------------------------	-----------