

**Garant****Avstickningsverktygshållare 45°, Höger, Skaft- / spårbredd w: 20/2****Beställningsdata**

Ordernummer	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Användningsdata:**

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

**OBS!:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (vid  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (vid  $w = 2$ ).
- **Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735 – 273739.**
- **Inget normerat fristick enligt DIN 509.**

Invändig: nej

Spårbredd w: 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

Minsta stickbredd y: 0,35 mm

Funktionsbredd  $L_4$ : 23 mm

Huvudängd  $L_1$ : 33 mm

totalängd L: 125 mm

**Teknisk beskrivning**

Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbredd $L_4$	23 mm
Skaftmått	20 mm
Spårbredd w	2 mm
totalängd L	125 mm

Huvudängd L <sub>1</sub>	33 mm
Minsta stickbredd y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Kläm-skruv	279903
Kläm-skruv Typ 5	279815 5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600