

**Garant****Avstickningsverktygshållare 45°, Höger, Skaft- / spårbredd w: 25/2****Beställningsdata**

Ordernummer	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Användningsdata:**

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

**OBS!:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (vid  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (vid  $w = 2$ ).
- **Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735 – 273739.**
- **Inget normerat fristick enligt DIN 509.**

Invändig: nej

Spårbredd w: 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

Minsta stickbredd y: 0,35 mm

Funktionsbredd  $L_4$ : 28 mm

Huvudängd  $L_1$ : 33 mm

totalängd L: 150 mm

**Teknisk beskrivning**

totalängd L	150 mm
Spårbredd w	2 mm
Funktionsbredd $L_4$	28 mm
Skrubar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Huvudängd $L_1$	33 mm

Skafthått	25 mm
Minsta stickbredd y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv Typ 5	279815 5
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv	279903
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600