

Garant**Avstickningsverktygshållare 45°, Vänster, Skaft- / spårbredd w: 25/2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273763 25/2 |
| GTIN | 4062406243913 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Användningsdata:**

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

OBS!:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (vid $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (vid $w = 2$).
- **Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735 – 273739.**
- **Inget normerat fristick enligt DIN 509.**

Invändig: nej

Spårbredd w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

Minsta stickbredd y: 0,35 mm

Funktionsbredd L_4 : 28 mm

Huvudängd L_1 : 33 mm

totalängd L: 150 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Spårbredd w | 2 mm |
| Huvudängd L_1 | 33 mm |
| Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Skaftmått | 25 mm |
| totalängd L | 150 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Funktionsbredd L ₄ | 28 mm |
| Minsta stickbredd y | 0,35 mm |
| t _{min} | 0,5 mm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Kläm-skruv Typ 5 | 279815 5 |
| 8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Kläm-skruv | 279903 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25 | 674248 TX25 |
| Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |