



Rullmåttband Mini, bandlängd: 3/MINI



Beställningsdata

Ordernummer	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid. **Med bandspärr och automatisk bandåtergång.** Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en **mjuk glidning** och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den **extra antireflexbehandlingen** ger klar sikt under alla ljusförhållanden. Extra kompakt och lätt måttband - **35 % mindre volym.**

Teknisk beskrivning

bandlängd	3 m
husets höjd	50 mm
husets längd	50 mm
bandbredd	10 mm
husets bredd	22 mm
Norm	EG II

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m	026240 5
---	----------