

**HOLEX****Mini LED-strålkastare, Typ: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	081573 7
GTIN	4062406242473
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Kompakt och ljusstark batteridrivnen LED-strålkastare för mobil användning. De kompakta yttermåttan gör den perfekt lämplig att använda som handlampa. Den justerbara magnetiska lampfoten möjliggör dessutom stationär användning.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive USB-C laddkabel.

**Teknisk beskrivning**

ATEX-zon	ingen
Batterityp	Litiumjon
Belysning	LED-modul
totallängd	89 mm

vikt	255 g
IP-skyddsklass	IP 65
Ljusflöde steg 2	350 lm
ljusflöde	100 lm
Energiförsörjning	Batteridriven
Brinntid steg 2	4 h
batterikapacitet	2,6 Ah
total bredd	30 mm
totalhöjd	95 mm
brinntid	10 h
Batterispänning	3,7 V
Antal ingående batterier	1
Ljusflöde steg 3	700 lm
Brinntid steg 3	2 h
Produktslag	Strålkastare