

**Garant****ER-hydrospänntång med överfallsmutter ER32, Ød: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319743 20
GTIN	4062406244064
Artikelklass	31W

**Beskrivning****Utförande:**

Hög flexibilitet, för användning vid svarvning i statisk spänntånghållare, men också vid drivna verktyg. Bästa möjliga rundgångsegenskaper.

För drivna verktyg med utvändig gänga.

**Fördel:**

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktytor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrering.**

**Användningsdata:**

För borrar, brotschning, försänkning och vid användning av borrarstänger.

**Teknisk beskrivning**

Ø d	20 mm
gängaM	M40:1,5
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
längd L	58,3 mm

Produktlag

Spännhylsa