

Garant**ER-hydrospänntång med utvändig gänga ER32, Ød: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319747 12 |
| GTIN | 4062406244095 |
| Artikelklass | 31W |

Beskrivning**Utförande:**

Hög flexibilitet, för användning vid svarvning i statisk spänntånghållare, men också vid drivna verktyg. Bästa möjliga rundgångsegenskaper.

För drivna verktyg med invändig gänga.

Fördel:

- **Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstycktytor och förlänger användningstiden.**
- **Snabb och enkel hantering.**
- **Flexibel användning av mellanhylsor.**
- **Perfekt centrerung.**

Användningsdata:

För borrar, brotschning, försänkning och vid användning av borrarstänger.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|---------|
| längd L | 58,3 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Ø d ₂ | 50 mm |
| gängaM | M40:1,5 |

Produktlag

Spännhylsa