

Garant**Underredsbock magnetisk, Typ: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	366745 15
GTIN	4062406244828
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Används som extra upplagspunkt för att förhindra vibrationer hos arbetsstycket.
- Idealisk i kombination med skruvstycken.
- Exakt och enkel positionering vid vertikal och horisontal fastspänning.
- Med lettrad yta för lätthanterlig höjjustering och nyckelvidd för starkare anliggning.
- Med förlustsäkring av det fjädrade upplagelementet.
- Punktvis upplag i godtycklig position möjligt.

Användningsdata:

För förhindrande av vibrationer, särskilt vid fastspänning av tunna arbetsstycken.

Material:

Fjäderstål

Passar till:

Alla skruvstycken, genom underbyggnad lämplig för alla spännsituationer.

Teknisk beskrivning

diameter	20 mm
Material	Fjäderstål

höjd H	27 - 40 mm
Svängning	dämpad
Produktslag	Stativbock