

Garant**Gängfräshuvud, med gänga, Ø D: 31mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218110 31
GTIN	4062406245252
Artikelklass	21R

Beskrivning**Användningsdata:**

- För stora och djupa gängor.
- För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
- För gängor i genomgående hål och bottenhål.
- Universellt användbar för vänster- och högergängor.
- Lågt skärtryck.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	22,8 mm
totallängd L_{tot}	28 mm
Antal skär Z	4
Vändskärsstorlek	11
Effektiv Ø	30,9 mm
fästgंगा	M12
Vändskärsskruv	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kragdiameter D_1	25 mm
L_2	5,2 mm
Antal spånspår	4

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200