

**Garant****Gängfräshuvud, med gänga, Ø D: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218110 36
GTIN	4062406245269
Artikelklass	21R

**Beskrivning****Användningsdata:**

- För stora och djupa gängor.
- För cylindriska innergängor; andra vändskär och fräskroppar på förfrågan.
- För gängor i genomgående hål och bottenhål.
- Universellt användbar för vänster- och högergängor.
- Lågt skärtryck.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	32,95 mm
Effektiv Ø	36,5 mm
Antal skär Z	3
Utkragningslängd $L_1$	25 mm
Vändskärsstorlek	16
Vändskärsskruv	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
fästgंगा	M16
Kragdiameter $D_1$	29 mm
$L_2$	7,95 mm
Antal spånspar	3

Användning vid håltyp	Bottenhål
Användning vid håltyp	Genomgående hål
Skärriktning	vänster och höger
Skaftutförande	med gänga
Invändig	ja
Produktslag	Gängfräs

## Tillbehör

6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200