


Garant**Gängfräskär, HB7720, Varvper tum: 16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	218133 16-12
GTIN	4062406245382
Artikelklass	21D

Beskrivning**Utförande:**

Plattstorlek 16.

Användningsdata:

För inner- och yttergångar 55° enligt norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,587 mm
Varvper tum	12 - 16
Användning inomhus/utomhus	Utvändig
Användning inomhus/utomhus	Invändig
Beläggning	TiCN
passar för gänga	1-16; 1-12
Antal skär Z	1
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM

Flankvinkel	55 grad
Vändskärsstorlek	16 mm
Matning f_z i stål < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Matning f_z i INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	140 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	120 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	120 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		